

**Garant****CNMG 160608, Tipo: HB7130-2**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250334 HB7130-2
GTIN	4067263290629
Classe articolo	21G

### Descrizione

CNMG 160608 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitruccioli: VG

Profondità di taglio  $a_p$ : 1,5 - 6 mmAvanzamento  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 220 m/min

### Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitruccioli	VG
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Tipo	HB7130-2
Profondità di taglio $a_p$	1,5 - 6 mm

Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	1,2 mm
Impiego principale	M
Rivestimento	Con rivestimento
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 220 m/min
Tipo di prodotto	Insero per tornitura