

Garant
KNUX 160410L, Tipo: HB7130-2

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251038 HB7130-2
GTIN	4067263330233
Classe articolo	21G

Descrizione

KNUX 160410L HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucioli: VM

Formatruciolo: 2,2 mm

 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm

 Avanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HB7130-2
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Rompitrucioli	VM
Formatruciolo	2,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	M

Condizione di taglio	continuo
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	1 mm
Codice ISO Inserto	KNUX 160410L
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura