


**Garant****SNMG 120404, Tipo: HB7130-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251222 HB7130-2
GTIN	4067263330257
Classe articolo	21G

**Descrizione**

SNMG 120404 HB7130-2 Raggio di curvatura: 0,4 mm  
Tipo: HB7130-2  
Rompitruccioli: VM  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 240 m/min

**Descrizione tecnica**

Numero di sostituzioni/taglienti	8
Rompitruccioli	VM
Tipo	HB7130-2
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 240 m/min
Rivestimento	Con rivestimento
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	M
Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura