

**Garant****WNMG 060404, Tipo: HB7130-2**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252062 HB7130-2
GTIN	4067263290872
Classe articolo	21G

### Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 240 m/min
Avanzamento $f$	0,1 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Tolleranza	M
Tipo	HB7130-2
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Codice ISO Inserto	WNMG 060404

Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucoli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura