

Garant
Punta da centro per macchine CN, 90°, Ø D_s: 16mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	231500 16
GTIN	4045197220462
Classe articolo	21Y

Descrizione

Esecuzione:
Con codolo Weldon.

Descrizione tecnica

Ø max. foratura d ₁	15 mm
Ø Codolo D _s	16 mm
Tipo inserti	16
Lunghezza complessiva L _{compl.}	100 mm
Vite inserto	231540 TX15 (2,5 Nm)
Lunghezza codolo h	70 mm
Codice ISO Inserto	SOGT 11T3
Profondità di foratura massima l ₁	7 mm
Numero taglienti Z	1
Codolo	codolo Weldon
Punta da centro adatta per le forme di inserti	90
Punta da centro adatta per le forme di inserti	Raggio
Attributo del nome del prodotto	90°
Passaggio interno per LR	no
Angolo di affilatura	90 grado

Tipo di prodotto

Punta a inserti

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Vite di serraggio con impronta Torx® Trasmissione TX15

231540 TX15

Lama da 8 mm, con magnetecon attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm

659874 50

Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500