

Garant
CC. T 09T302, Tipo: HB7130-2


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260148 HB7130-2
GTIN	4067263290919
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 09T302 HB7130-2 Tipo: HB7130-2
 Rompitruccioli: VM
 Tolleranza: M
 Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,2 mm
Rompitruccioli	VM

Codice ISO Inserto	CCMT09T302
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7130-2
Impiego principale	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura