

**Garant****Punta da centro per macchine CN, 120°, Ø D<sub>s</sub>: 20mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	231501 20
GTIN	4045197644305
Classe articolo	21Y

## Descrizione

**Esecuzione:**  
**Con codolo Weldon.**

## Descrizione tecnica

Vite inserto	231540_TX15 (2,5 Nm)
Ø max. foratura d <sub>1</sub>	17 mm
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	100 mm
Lunghezza codolo h	70 mm
Tipo inserti	16
Ø Codolo D <sub>s</sub>	20 mm
Profondità di foratura massima l <sub>1</sub>	5 mm
Codice ISO Inserto	SOGT 11T3
Numero taglienti Z	1

Codolo	codolo Weldon
Punta da centro adatta per le forme di inserti	120
Attributo del nome del prodotto	120°
Passaggio interno per LR	no
Angolo di affilatura	120 grado
Tipo di prodotto	Punta a inserti

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Lama da 8 mm, con magnetecon attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Vite di serraggio con impronta Torx® Trasmissione TX15	231540 TX15
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500