


Garant
SCMT 09T308, Tipo: HB7130-2


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260744 HB7130-2
GTIN	4067263290964
Classe articolo	21G

Descrizione

SCMT 09T308 HB7130-2 Raggio di curvatura: 0,8 mm

Tipo: HB7130-2

Rompitrucoli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 270 m/min

Descrizione tecnica

Rivestimento	Con rivestimento
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB7130-2
Impiego principale	M
Codice ISO Inserto	SCMT 09T308

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 m/min
Rompitrucioli	VS
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Insero per tornitura