

Garant**TCMT 110202, Tipo: HB7130-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260950 HB7130-2
GTIN	4067263290988
Classe articolo	21G

Descrizione

TCMT 110202 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucioli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 270 m/min**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 m/min
Rivestimento	Con rivestimento
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo	HB7130-2
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TCMT 110202

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Rompitrucioli	VS
Tipo di prodotto	Insero per tornitura