

Garant**Punta da centro per macchine CN, 142°, Ø D_s: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	231502 20
GTIN	4045197324016
Classe articolo	21Y

Descrizione

Esecuzione:
Con codolo Weldon.

Descrizione tecnica

Vite inserto	231540_TX15 (2,5 Nm)
Lunghezza complessiva L _{compl.}	100 mm
Profondità di foratura massima l ₁	3 mm
Ø Codolo D _s	20 mm
Lunghezza codolo h	70 mm
Codice ISO Inserto	SOGT 11T3
Ø max. foratura d ₁	18,5 mm
Tipo inserti	16
Numero taglienti Z	1
Codolo	codolo Weldon
Punta da centro adatta per le forme di inserti	142
Attributo del nome del prodotto	142°
Passaggio interno per LR	no
Angolo di affilatura	142 grado

Tipo di prodotto

Punta a inserti

Accessori

Vite di serraggio con impronta Torx® Trasmissione TX15

231540 TX15

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Lama da 8 mm, con magnetecon attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm

659874 50

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500