


Garant**SCMT 120408, Tipo: HB7130-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260750 HB7130-2
GTIN	4067263290971
Classe articolo	21G

Descrizione

SCMT 120408 HB7130-2 Raggio di curvatura: 0,8 mm

Tipo: HB7130-2

Rompitrucoli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 270 m/min

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HB7130-2
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Rivestimento	Con rivestimento

Codice ISO Inserto	SCMT 120408
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	M
Rompitrucioli	VS
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura