


Garant**CNMG 09T304, Tipo: HB7140-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250050 HB7140-2
GTIN	4067263290568
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 09T304 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucoli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,15 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 230 m/min**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	CNMG 09T304
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M

Rompitrucioli	VS
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HB7140-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura