

**mimatic**  
Tool Systems**Lame per seghe PolySAW-G Larghezza ap = 1,5 mm, TiAlN, Ø D: 50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	218226 50
GTIN	2050001737168
Classe articolo	29C

**Descrizione****Esecuzione:**

Per tagliare, segare e fessurare.  
PolySAW-G consente di lavorare fino al fondo.

**Nota:**

Valori indicativi per  $a_e$  max.

**Descrizione tecnica**

Tipo portautensili base	13/21
Profondità fresatura $a_{e\ max}$ per taglio	14,2 mm
Ø D	50 mm
Larghezza inserto E	6 mm
Numero taglienti Z	20
Codolo	a manicotto
Rivestimento	TiAlN

Avanzamento $f_z$	0,025 mm
Materiale	HMI
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per fresatura

## Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	600 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	500 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	400 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		

## Accessori

Portalamacodolo Weldon Modello 13/21	218205 13/21
--------------------------------------	--------------