


**Garant****CNMG 120404, Tipo: HB7140-2**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250058 HB7140-2
GTIN	4067263290582
Classe articolo	21G

### Descrizione

CNMG 120404 HB7140-2 Tipo: HB7140-2  
Rompitrucoli: VS  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 230 m/min

### Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo	HB7140-2
Rivestimento	Con rivestimento
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 230 m/min
Rompitrucoli	VS
Raggio di curvatura	0,4 mm

Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura