

**Garant****CNMG 120416, Tipo: HB7140-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250162 HB7140-2
GTIN	4067263314943
Classe articolo	21G

**Descrizione**

CNMG 120416 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 4 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 200 m/min**Descrizione tecnica**

Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tipo	HB7140-2
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 200 m/min

Rompitrucioli	VM
Tolleranza	M
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Raggio di curvatura	1,6 mm
Impiego principale	M
Codice ISO Inserto	CNMG 120416
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura