

Garant**CNMG 160608, Tipo: HB7140-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250168 HB7140-2
GTIN	4067263314950
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 160608 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 200 m/min**Descrizione tecnica**

Rompitrucoli	VM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	CNMG 160608
Tipo	HB7140-2
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Rivestimento	Con rivestimento
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Tolleranza	M
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura