

Garant**CNMG 120416, Tipo: HB7140-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250328 HB7140-2
GTIN	4067263314998
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120416 HB7140-2 Tipo: HB7140-2
Rompitrucoli: VG
Profondità di taglio a_p : 1,5 - 6 mm
Avanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 170 m/min

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo	HB7140-2
Raggio di curvatura	1,6 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 160616
Impiego principale	M

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 170 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Rompitrucioli	VG
Tipo di prodotto	Insero per tornitura