

**mimatic**  
Tool Systems
**Dischi per frese DeepMILL-G Larghezza  $a_p = 5$  mm, TiAlN,  $\varnothing$  D: 40mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	218236 40
GTIN	2050001737380
Classe articolo	29C

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Fresatura di scanalature, esecuzione di gole, strutture con nervature.

DeepMILL-G consente di lavorare fino al fondo.

**Nota:**

Valori indicativi per  $a_e$  max.

**Descrizione tecnica**

Larghezza inserto E	6 mm
Tipo portautensili base	13/21
$\varnothing$ D	40 mm
Profondità fresatura $a_{e\ max}$ per taglio	9,2 mm
Numero taglienti Z	18
Numero taglienti effettivi $Z_{eff}$	9
Codolo	a manicotto
Rivestimento	TiAlN

Avanzamento $f_z$	0,03 mm
Materiale	HMI
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per fresatura

## Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	300 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	200 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	150 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	160 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	80 m/min	M
GG(G)	idoneo	120 m/min	K
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		

## Accessori

Portalamacodolo Weldon Modello 13/21	218205 13/21
--------------------------------------	--------------