

Garant**DNMG 150608, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250660 HB7140-2
GTIN	4067263315063
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150608 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucoli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto

Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Tipo	HB7140-2
Rompitrucioli	VS
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Impiego principale	M
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura