

**Garant**
**DNMG 110408, Tipo: HB7140-2**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250754 HB7140-2
GTIN	4067263315087
Classe articolo	21G

### Descrizione

DNMG 110408 HB7140-2 Tipo: HB7140-2  
 Rompitrucoli: VM  
 Tolleranza: M  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 200 m/min

### Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Rivestimento	Con rivestimento
Avanzamento $f$	0,2 - 0,5 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo	HB7140-2
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 200 m/min

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Codice ISO Inserto	DN. G 110408
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompitrucioli	VM
Tolleranza	M
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura