

**Garant****SNMG 120412, Tipo: HB7140-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251226 HB7140-2
GTIN	4067263315179
Classe articolo	21G

**Descrizione**

SNMG 120412 HB7140-2 Raggio di curvatura: 1,2 mm  
Tipo: HB7140-2  
Rompitrucioli: VM  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 200 m/min

**Descrizione tecnica**

Materiale da taglio	HM
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	M
Codice ISO Inserto	SNMG 120412
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rivestimento	Con rivestimento
Raggio di curvatura	1,2 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	8
Rompitrucioli	VM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HB7140-2
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 200 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura