

**Garant**
**TNMG 160404, Tipo: HB7140-2**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251432 HB7140-2
GTIN	4067263315186
Classe articolo	21G

### Descrizione tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 230 m/min
Rompitrucioli	VS
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo	HB7140-2
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Impiego principale	M
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura

Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura