


Garant
DNMG 150612, Tipo: HB7140-2


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250764 HB7140-2
GTIN	4067263315117
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150612 HB7140-2 Tipo: HB7140-2
 Rompitrucoli: VM
 Tolleranza: M
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm
 Avanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	DNMG 150612
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Tolleranza	M
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Impiego principale	M
Rompitrucoli	VM
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo	HB7140-2
Raggio di curvatura	1,2 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura