


**Garant**
**SNMG 120408, Tipo: HB7140-2**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251224 HB7140-2
GTIN	4067263315162
Classe articolo	21G

**Descrizione**

SNMG 120408 HB7140-2 Raggio di curvatura: 0,8 mm  
 Tipo: HB7140-2  
 Rompitruccioli: VM  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 200 m/min

**Descrizione tecnica**

Rivestimento	Con rivestimento
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 200 m/min
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HB7140-2
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,

Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	M
Rompitrucioli	VM
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura