

Garant**TNMG 160408, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251434 HB7140-2
GTIN	4067263315193
Classe articolo	21G

Descrizione

TNMG 160408 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucioli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7140-2
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	Con rivestimento
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Codice ISO Inserto	TNMG 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Rompitrucioli	VS
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 m/min
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura