

Garant
TNMG 160408, Tipo: HB7140-2


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251544 HB7140-2
GTIN	4067263315315
Classe articolo	21G

Descrizione

TNMG 160408 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm

Avanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HB7140-2
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	VM
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm

Codice ISO Inserto	TNMG 160408
Rivestimento	Con rivestimento
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura