

Garant**VNMG 160404, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251802 HB7140-2
GTIN	4067263315346
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Rompitrucioli	VM
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Tipo	HB7140-2
Codice ISO Inserto	VNMG 160404

Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura