

**Garant****VNMG 160404, Tipo: HB7140-2**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251732 HB7140-2
GTIN	4067263315322
Classe articolo	21G

### Descrizione tecnica

Rivestimento	Con rivestimento
Avanzamento f	0,05 - 0,4 mm/gir,
Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Impiego principale	M
Rompitrucioli	VS
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 230 m/min
Tipo	HB7140-2
Materiale da taglio	HM

Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura