

**Garant****VNMG 160408, Tipo: HB7140-2**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251804 HB7140-2
GTIN	4067263315353
Classe articolo	21G

## Descrizione

VNMG 160408 HB7140-2 Tipo: HB7140-2  
Rompitrucioli: VM  
Tolleranza: M  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 200 m/min

## Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	VNMG 160408
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HB7140-2
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	VM
Impiego principale	M

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 200 m/min
Tolleranza	M
Rivestimento	Con rivestimento
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura