

Garant
WNMG 080404, Tipo: HB7140-2


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251962 HB7140-2
GTIN	4067263315384
Classe articolo	21G

Descrizione

WNMG 080404 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucioli: VS

 Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm

 Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 m/min
Rompitrucioli	VS
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	M
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo	HB7140-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura

Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura