

Garant**WNMG 060408, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252064 HB7140-2
GTIN	4067263315414
Classe articolo	21G

Descrizione

WNMG 060408 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	VM
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rivestimento	Con rivestimento
Impiego principale	M

Tipo	HB7140-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Codice ISO Inserto	WNMG 060408
Tolleranza	M
Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura