

Garant**CC. T 060202, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260050 HB7140-2
GTIN	4067263315469
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 060202 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucoli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,2 mm

Tipo	HB7140-2
Codice ISO Insetto	CCMT 060202
Rivestimento	Con rivestimento
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Rompitrucioli	VS
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 m/min
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura