

Garant**WNMG 080412, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252210 HB7140-2
GTIN	4067263315452
Classe articolo	21G

Descrizione

WNMG 080412 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucoli: VG

Profondità di taglio a_p : 1,5 - 6 mmAvanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 170 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 170 m/min
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Raggio di curvatura	1,2 mm
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7140-2

Rompitrucioli	VG
Codice ISO Insetto	WNMG 080412
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Impiego principale	M
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura