


Garant**WNMG 080412, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252072 HB7140-2
GTIN	4067263315445
Classe articolo	21G

Descrizione

WNMG 080412 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	VM
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	1,2 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HB7140-2
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Codice ISO Inserto	WNMG 080412
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura