

**Garant****CC. T 060202, Tipo: HB7140-2**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260140 HB7140-2
GTIN	4067263315537
Classe articolo	21G

### Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Tolleranza	M
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 200 m/min
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CCMT 060202
Impiego principale	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HB7140-2
Rivestimento	Con rivestimento

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura