

Garant**CC. T 09T304, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260150 HB7140-2
GTIN	4067263315568
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 09T304 HB7140-2 Tipo: HB7140-2
Rompitrucoli: VM
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HB7140-2
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm

Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	VM
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	M
Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura