

**Garant**
**CC. T 09T302, Tipo: HB7140-2**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260148 HB7140-2
GTIN	4067263315551
Classe articolo	21G

### Descrizione

CC. T 09T302 HB7140-2 Tipo: HB7140-2  
 Rompitrucoli: VM  
 Tolleranza: M  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 200 m/min

### Descrizione tecnica

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 200 m/min
Raggio di curvatura	0,2 mm

Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio a <sub>p</sub>	0,2 - 4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	CCMT09T302
Tipo	HB7140-2
Rompitrucioli	VM
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura