

Garant**DC. T 070204, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260353 HB7140-2
GTIN	4067263315612
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 070204 HB7140-2 Tipo: HB7140-2
Rompitruccioli: VS
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 m/min
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Rompitruccioli	VS
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HB7140-2
Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	M
Rivestimento	non rivestito
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	DCMT070204-
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura