

Garant**APMT 100308 TR, HB7525, Modello: ST900****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2126 ST900
GTIN	4067263078807
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:**

Inserto con geometria altamente positiva e profilo elicoidale del tagliente.

Per:

HOLEX GG2123, GG2124 nonché frese per spallamenti a 90° di GARANT e HOLEX n. art. 215800 – 215870.

Contenuto:

50 × 215947 ST900

Nota:

Valori indicativi di lavoro

Per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max.} = 4,8$ mm.

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,12 mm
Codice ISO Inserto	APMT 100308 TR
Tipo	HB7525
Materiale da taglio	HM
Spessore inserti	3,5 mm
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	390 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	270 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	230 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatta	220 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatta	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	250 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatta	160 m/min	M
GG(G)	limitatamente adatta	180 m/min	K
Uni	idonea		
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		
a umido min.	idonea		
a secco	idonea		
Aria	idonea		

Accessori

APMT 100308 TR Modello ST900

215947 ST900