

**Garant**
**DC. T 11T302, Tipo: HB7140-2**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260458 HB7140-2
GTIN	4067263315698
Classe articolo	21G

### Descrizione

DC. T 11T302 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 200 m/min

### Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 200 m/min
Rompitrucoli	VM
Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Materiale da taglio	HM
Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	DCMT11T302
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HB7140-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura