

Garant**APHT 100305 FR, HU7815, Modello: ALU****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2125 ALU
GTIN	4067263577393
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:**

Inserto con geometria altamente positiva e profilo elicoidale del tagliente.

Per:

HOLEX GG2123, GG2124 nonché frese per spallamenti a 90° di GARANT e HOLEX n. art. 215800 – 215870.

Contenuto:

50 × 215939 ALU

Nota:

Valori indicativi di lavoro

Per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max.} = 4,8$ mm.

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,12 mm
Codice ISO Inserto	APHT 100305 FR
Tipo	HU7815
Materiale da taglio	HM
Spessore inserti	3,5 mm
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	700 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	600 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idonea	400 m/min	N
CuZn	idonea	500 m/min	N
Grafite, GFRP, CFRP	idonea	400 m/min	N
a umido max.	idonea		

Accessori

APHT 100305 FR Modello ALU

215939 ALU