

**Garant****SCMT 09T308, Tipo: HB7140-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260744 HB7140-2
GTIN	4067263315834
Classe articolo	21G

**Descrizione**

SCMT 09T308 HB7140-2 Raggio di curvatura: 0,8 mm

Tipo: HB7140-2

Rompitrucioli: VS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 230 m/min**Descrizione tecnica**

Codice ISO Inserto	SCMT 09T308
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompitrucioli	VS
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 230 m/min
Tipo	HB7140-2
Tipo di prodotto	Insero per tornitura