

Garant**SC.T 09T304, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260762 HB7140-2
GTIN	4067263314868
Classe articolo	21G

Descrizione

SC.T 09T304 HB7140-2 Raggio di curvatura: 0,4 mm

Tipo: HB7140-2

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tipo	HB7140-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Tolleranza	M
Impiego principale	M
Condizione di taglio	fortemente interrotto

Rompitrucioli	VM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rivestimento	Con rivestimento
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SCMT 09T304
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura