

Garant
ANGX 10T308ZEER, HB9640, Modello: ST900

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2130 ST900
GTIN	4067263078845
Classe articolo	GGN

Descrizione
Per:

Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q Mini n. art. 213052 - 213058.

Contenuto:

50 × 213064 ST900

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$.

Descrizione tecnica

Contenuto	50
Avanzamento f_z per dente	0,9 mm
Codice ISO Inserto	ANGX 10T308ZEER
Tipo	HB9640
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio consigliata $a_{p \max}$	0,8 mm
Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	1 mm
Raggio programmato con $a_{p \max}$	1,6 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	330 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	280 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	240 m/min	P
a secco	idonea		
Aria	idonea		

Accessori

ANGX 10T308ZEER Modello ST900

213064 ST900