

Garant
SCMT 09T308, Tipo: HB7140-2


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260763 HB7140-2
GTIN	4067263314875
Classe articolo	21G

Descrizione

SCMT 09T308 HB7140-2 Raggio di curvatura: 0,8 mm

Tipo: HB7140-2

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,4 mm/gir,

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompitrucioli	VM
Rivestimento	Con rivestimento
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo	HB7140-2
Tolleranza	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Codice ISO Inserto	SCMT 09T308
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura