

Garant**TCMT 16T304, Tipo: HB7140-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260956 HB7140-2
GTIN	4067263329633
Classe articolo	21G

Descrizione

TCMT 16T304 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucioli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 230 m/min**Descrizione tecnica**

Numero di sostituzioni/taglienti	3
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	TCMT 16T304
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	Con rivestimento
Impiego principale	M

Rompitrucioli	VS
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 m/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HB7140-2
Tipo di prodotto	Insero per tornitura