

Garant**TCMT 110202, Tipo: HB7140-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260950 HB7140-2
GTIN	4067263329602
Classe articolo	21G

Descrizione

TCMT 110202 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitruccioli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 230 m/min**Descrizione tecnica**

Codice ISO Inserto	TCMT 110202
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Rompitruccioli	VS
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Rivestimento	Con rivestimento

Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 m/min
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura