

Garant**TC. T 110202, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260980 HB7140-2
GTIN	4067263329657
Classe articolo	21G

Descrizione

TC. T 110202 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	TCMT 110202
Rompitrucioli	VM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HB7140-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,2 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura