

**Garant****VB. T 160408, Tipo: HB7140-2**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261234 HB7140-2
GTIN	4067263329862
Classe articolo	21G

### Descrizione

VB. T 160408 HB7140-2 Tipo: HB7140-2  
Rompitrucoli: VM  
Tolleranza: M  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 200 m/min

### Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Impiego principale	M
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 200 m/min
Tolleranza	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rivestimento	Con rivestimento

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7140-2
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Codice ISO Inserto	VBMT160408
Profondità di taglio a <sub>p</sub>	0,5 - 2,5 mm
Rompitrucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura