

Garant**VC.T 110304, Tipo: HB7140-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261454 HB7140-2
GTIN	4067263329923
Classe articolo	21G

Descrizione

VC.T 110304 HB7140-2 Tipo: HB7140-2

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Rivestimento	Con rivestimento
Rompitrucioli	VM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	M

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo	HB7140-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Codice ISO Inserto	VC.T 110304
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura